



## Flachhaube Quantus Standard

pure<sup>11</sup>-Nr.: 01401, Hersteller: Distributor pure<sup>11</sup>

### Zusammenfassung

- Neue pure11-Artikelnummer (ab 01.07.2023): 1101401
- Gewebe: Quantus Standard
- Leitfähiges PES
- Flacher Kopfaufsatz
- Schulterabdeckung
- Spiral-Reißverschluss in Front (Kunststoff)
- Komfortabler Ohreinsatz
- Weitenverstellung am Hinterkopf durch Kunststoff-Clipschnalle
- Gegendruckknöpfe zum Einknöpfen des Mundschutzes im Inneren der Haube (jeweils 2 pro Seite zur Höhenverstellung)

### Empfohlene Reinraumklassen

ISO  3  4  5  6  7  8  9

GMP    A/B   C  D

### Produktvarianten

**pure<sup>11</sup>-Nr.: 01401GXS**

Farbe: Grün / Größe: XS / VE: 1 Stück

**pure<sup>11</sup>-Nr.: 01401GS**

Farbe: Grün / Größe: S / VE: 1 Stück

**pure<sup>11</sup>-Nr.: 01401GM**

Farbe: Grün / Größe: M / VE: 1 Stück

**pure<sup>11</sup>-Nr.: 01401GL**

Farbe: Grün / Größe: L / VE: 1 Stück

**pure<sup>11</sup>-Nr.: 01401GXL**

Farbe: Grün / Größe: XL / VE: 1 Stück

**pure<sup>11</sup>-Nr.: 01401GXXL**

Farbe: Grün / Größe: XXL / VE: 1 Stück

---

**pure<sup>11</sup>-Nr.: 01401G3XL**

Farbe: Grün / Größe: 3XL / VE: 1 Stück

---

**pure<sup>11</sup>-Nr.: 01401BXS**

Farbe: Hellblau / Größe: XS / VE: 1 Stück

---

**pure<sup>11</sup>-Nr.: 01401BS**

Farbe: Hellblau / Größe: S / VE: 1 Stück

---

**pure<sup>11</sup>-Nr.: 01401BM**

Farbe: Hellblau / Größe: M / VE: 1 Stück

---

**pure<sup>11</sup>-Nr.: 01401BL**

Farbe: Hellblau / Größe: L / VE: 1 Stück

---

**pure<sup>11</sup>-Nr.: 01401BXL**

Farbe: Hellblau / Größe: XL / VE: 1 Stück

---

**pure<sup>11</sup>-Nr.: 01401BXXL**

Farbe: Hellblau / Größe: XXL / VE: 1 Stück

---

**pure<sup>11</sup>-Nr.: 01401B3XL**

Farbe: Hellblau / Größe: 3XL / VE: 1 Stück

---

**pure<sup>11</sup>-Nr.: 01401WXS**

Farbe: Weiß / Größe: XS / VE: 1 Stück

---

**pure<sup>11</sup>-Nr.: 01401WS**

Farbe: Weiß / Größe: S / VE: 1 Stück

---

**pure<sup>11</sup>-Nr.: 01401WM**

Farbe: Weiß / Größe: M / VE: 1 Stück

---

**pure<sup>11</sup>-Nr.: 01401WL**

Farbe: Weiß / Größe: L / VE: 1 Stück

---

**pure<sup>11</sup>-Nr.: 01401WXL**

Farbe: Weiß / Größe: XL / VE: 1 Stück

---

**pure<sup>11</sup>-Nr.: 01401WXXL**

Farbe: Weiß / Größe: XXL / VE: 1 Stück

---

**pure<sup>11</sup>-Nr.: 01401W3XL**

Farbe: Weiß / Größe: 3XL / VE: 1 Stück

---


Quelle: <https://www.pure11.de/flachhaube-quantus-standard>

# Quantus<sup>®</sup>


HAUBE

## Flachhaube

Front




Rückseite




## Vollschutzhaube

Wie Flachhaube, jedoch mit großem Kopfaufsatz



## Mundschutz



Größenspiegel Haube

Größen	XS	S	M	L	XL	XXL
Kopfumfang	53-55 cm	57-58 cm	59-60 cm	61-63 cm	64-65 cm	


Diese skizzierte Darstellung dient lediglich der Visualisierung und ist keine maßstabgetreue Abbildung der Bekleidungsstelle keine Gewähr für Abweichungen zum Original. Änderungen behalten wir uns vor.

# Quantus<sup>®</sup>

STANDARD

## Quantus<sup>®</sup> Standard

Quantus<sup>®</sup> Standard ist ein atmungsaktives, hochwertiges Polyestergewebe, das speziell für den Einsatz im kritischen Reinraum der Klasse 100 (ISO 5) entwickelt wurde. In Kombination mit Quantus<sup>®</sup> Underwear kann die Bekleidung auch für ISO Klasse 3 - 4 eingesetzt werden. Das Gewebe zeichnet sich insbesondere durch seinen Tragekomfort und seine Langlebigkeit aus. Darüber hinaus verfügt es über ein dauerhaftes antimikrobielles Finish.

Erhältliche Farben: weiß, hellblau, grün 

Die Bekleidung entspricht den Anforderungen der Norm IEST-RP-CC003.3 (dies bezieht sich auf das Gewebe/die Materialeigenschaften, Testmethoden als auch die Verarbeitungsqualität).

Eigenschaften	Werte	Testmethoden
Gewebe	100 % Polyestergewebe mit leitfähigem Garn in Kette und Schuss	
Bindungsart	Leinwand	
Gewicht	95 g/m <sup>2</sup>	
Luftdurchlässigkeit (@ 200 Pa)	15,4 l/dm <sup>2</sup> /min	ASTM - D-737
Bewertung des Tragekomforts (Wasserdampfdurchgangswiderstand)	sehr gut	DIN EN 31092 (Institut Hohenstein)
Partikelrückhaltevermögen	ca. > 0,3 µm = 72 % ca. > 5,0 µm = 85 %	ITV-Methode
Porengröße Ø	10 µ	Porometer-Methode
Elektrostatisches Verhalten (Negastat Karbon Faden / 3 Kontaktpunkte)	10 <sup>6</sup> - 10 <sup>8</sup> Ohm	AATCC-76
Antimikrobielle Ausrüstung	Aegis Microbe Shield	

### Pflegeanleitung

-  60°C Wäsche
-  Nicht bleichen
-  Nicht heiß bügeln,  
Vorsicht beim Bügeln mit Dampf
-  Einsatz von gängigen Reinigungsmitteln
-  Trocknen mit reduzierter thermischer Beanspruchung

Geprüfte QUALITÄT:  
 getestet durch  
 Hohenstein Laboratories

**HOHENSTEIN**



Autoklavierbar: ca. 134°C/5 min